

### HOUSES DE RECHANGE



**POLYFILM®**

- Respirant, contribue à la diminution de l'effet de macération.
- Contrairement aux PVC, résiste dans le temps à la déplastification ou durcissement










**POLYMAILLE®**




- Imper-respirante afin de diminuer de l'effet de macération et imperméabilisée



**POLYMAILLE® HD**

- Spécialement conçue pour les environnements exigeants et / ou collectivités
- Imper-respirante afin de diminuer de l'effet de macération et imperméabilisée
- Cousue et soudée (sauf version poignées) pour une meilleure étanchéité


TYPE DE PROTECTION			
<b>Composition</b>	Film de Polyuréthane hyper-extensible (800 % d'allongement à la rupture)	Enduction Polyuréthane sur textile	Enduction Polyuréthane sur textile
<b>Type</b>	Alèse ou drap housse	Housse intégrale	Housse intégrale
<b>Usage (MAD/COLL.)</b>		 	
CARACTÉRISTIQUES MATÉRIAU			
<b>Anallergique</b>	✓	✓	✓
<b>Antibactérien</b>		✓	✓
<b>Antimicrobien</b>		✓	✓
<b>Antifongique</b>		✓	✓
<b>Bi-extensibilité</b>	++	+	++
<b>Respirabilité</b>	+	++	++
CARACTÉRISTIQUES CONFECTION			
<b>Mode d'assemblage</b>	Couture	Couture	Soudure (sauf version poignées) + couture
<b>Base anti dérapante</b>		✓	
<b>Nombre de compartiments</b>		1	1
<b>Ouverture</b>		3 côtés	3 côtés
ENTRETIEN & DÉSINFECTION			
<b>Lavage</b>			
<b>Désinfection</b>	 Par produit de pulvérisation à froid (ammonium quaternaire - glutaraldéhydes...)		

REF	DÉSIGNATION
<b>Protections film P.U. POLYFILM*</b>	
	P401PF Alèse POLYFILM® P401PF pour matelas largeur 90 cm
	P402PF Drap Housse POLYFILM® P402PF pour matelas largeur 90 cm
<b>Protections enduction P.U. POLYMAILLE*</b>	
	<b>Housse Intégrale POLYMAILLE® 90 x 200 cm</b>
	P421PM P421PM pour POLYMULTI® 3P / POLYPLOT® 1P 17,5cm
	P451PM P451PM pour COMBIFLEX® / VISCOFLEX® coins carrés
	P452PM P452PM pour hébergement / POLYPLOT® 1P 14cm / VISCOFLEX® / POLYMULTI Visco
	P462PM P462PM pour VISCOFLEX® Evolutif / Air / Air + Air
	P471PM P471PM pour Surmatelas
	<b>Housse Intégrale POLYMAILLE® tailles spéciales</b>
	P452PM70 P452PM pour VISCOFLEX® pour couchage 70 x 200 cm
	P452PM80 P452PM pour POLYPLOT®/VISCOFLEX® pour couchage 80 x 200 cm
	P452PM190 P452PM pour POLYPLOT®/VISCOFLEX® pour couchage 90 x 190 cm
	P452PM160 P452PM pour VISCOFLEX® Kid pour couchage 80 x 160 cm
	P452PM170 P452PM pour VISCOFLEX® Kid pour couchage 70 x 170 cm
	P452PM100 P452PM pour POLYPLOT®/VISCOFLEX® pour couchage 100 x 200 cm
	P452PM110 P452PM pour POLYPLOT®/VISCOFLEX® pour couchage 110 x 200 cm
	P452PM120 P452PM pour POLYPLOT®/VISCOFLEX® pour couchage 120 x 200 cm
	P452PM140 P452PM pour POLYPLOT®/VISCOFLEX® pour couchage 140 x 200 cm
	P451PM160 P451PM pour POLYPLOT®/VISCOFLEX® pour couchage 160 x 200 cm
	P452PM220 P452PM pour VISCOFLEX® pour couchage 90 x 220 cm
<b>Protections enduction P.U. POLYMAILLE*HD</b>	
	<b>Housse Intégrale soudée sérigraphiée POLYMAILLE*HD 90 x 200 cm</b>
	P452PF P452PF pour POLYPLOT® 1P 14 cm/VISCOFLEX®/ POLYSTRAT®/ POLYMULTI® Visco
	<b>Housse Intégrale avec poignées soudée sérigraphiée POLYMAILLE*HD 90 x 200 cm</b>
	P452PA P452PA pour POLYPLOT® 1P 14 cm/VISCOFLEX®/ POLYSTRAT®
	<b>Housse Intégrale soudée sérigraphiée POLYMAILLE*HD tailles spéciales</b>
	P452PF80 P452PF pour POLYPLOT® 1P 14 cm/VISCOFLEX® pour couchage 80 x 200 cm
	P452PF190 P452PF pour POLYPLOT® 1P 14 cm/VISCOFLEX® pour couchage 90 x 190 cm
	<b>Housse Intégrale soudée sérigraphiée POLYMAILLE*HD pour matelas VISCOFLEX® pour Brancard</b>
	P453PF19066 P453PF pour 70 x 190 x 12 cm
	P453PF19076 P453PF pour 80 x 190 x 12 cm

## ACCESSOIRES


### RALLONGE DE MATELAS AVEC HOUSSE POLYMAILLE\*

- Rallonge de 20 cm votre matelas pour l'adapter aux lits de longueur 220 cm (largeur 90 cm).
- Compatible avec nos matelas : Hébergement, POLYPLOT® 1 partie 14 cm et VISCOFLEX® Monobloc.
- Livrée housée. Housse amovible.



### SACHETS DE RECONDITIONNEMENT

- Vous voulez décompresser votre matelas la veille de l'installation ? SYST'AM® vous propose des sachets de reconditionnement PVC permettant de protéger le matelas décompressé jusqu'à son installation.



REF	DÉSIGNATION
PDIV001	10 sachets pour matelas standards
PDIV005	3 sachets pour matelas XL